




# BEJERINDUSTRI

BEIJERS



KARLEBO





## BORA7

En premiumhylsa med keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med hög slitstyrka och god prestanda. Ett högavverkande alternativ med lång livslängd. Lämplig för slipning av stål och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1221-3867	SLIPDUKSHYLSA - BORA7	19X25MM	40	100
1221-3874	SLIPDUKSHYLSA - BORA7	19X25MM	60	100
1221-3881	SLIPDUKSHYLSA - BORA7	19X25MM	80	100
1221-3898	SLIPDUKSHYLSA - BORA7	19X25MM	120	100
1221-3905	SLIPDUKSHYLSA - BORA7	25X25MM	40	100
1221-3912	SLIPDUKSHYLSA - BORA7	25X25MM	60	100
1221-3929	SLIPDUKSHYLSA - BORA7	25X25MM	80	100
1221-3936	SLIPDUKSHYLSA - BORA7	25X25MM	120	100
1221-3829	SLIPDUKSHYLSA - BORA7	38X25MM	40	100
1221-3943	SLIPDUKSHYLSA - BORA7	38X25MM	60	100
1221-3950	SLIPDUKSHYLSA - BORA7	38X25MM	80	100
1221-3967	SLIPDUKSHYLSA - BORA7	38X25MM	120	100

*Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.*



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1221-3984	SLIPDUKSHYLSA - BORA7	51X25MM	40	30
1221-3991	SLIPDUKSHYLSA - BORA7	51X25MM	60	30
1221-4008	SLIPDUKSHYLSA - BORA7	51X25MM	80	30
1221-4015	SLIPDUKSHYLSA - BORA7	51X25MM	120	30

*Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.*



## BORA5

En premiumprodukt med keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en slipdukshylsa med hög slitstyrka och god prestanda. Ett högavverkande alternativ med lång livslängd. Lämplig för slipning av stål och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1218-2255	SLIPDUKSHYLSA - BORA5	90X100MM	40	10
1218-2262	SLIPDUKSHYLSA - BORA5	90X100MM	60	10
1218-2269	SLIPDUKSHYLSA - BORA5	90X100MM	80	10
1218-2276	SLIPDUKSHYLSA - BORA5	90X100MM	120	10
1218-2283	SLIPDUKSHYLSA - BORA5	125X90MM	40	10
1218-2290	SLIPDUKSHYLSA - BORA5	125X90MM	60	10
1218-2297	SLIPDUKSHYLSA - BORA5	125X90MM	80	10
1218-2304	SLIPDUKSHYLSA - BORA5	125X90MM	120	10

*Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.*



## SJÄLVEXP. GUMMIRULLAR

Självexpanderande gummirullar för slipdukshylsor. För effektivare avverkning, välj med fördel en hård gummirulle.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Typ	Antal
1235-6686	SJÄLVEXP. GUMMIRULLAR	19X25/6MM	HÅRD	1
1235-7895	SJÄLVEXP. GUMMIRULLAR	19X25/6MM	MJUK	1
1235-6105	SJÄLVEXP. GUMMIRULLAR	25X25/6MM	HÅRD	1
1235-7902	SJÄLVEXP. GUMMIRULLAR	25X25/6MM	MJUK	1
1235-6464	SJÄLVEXP. GUMMIRULLAR	38X25/6MM	HÅRD	1
1235-7919	SJÄLVEXP. GUMMIRULLAR	38X25/6MM	MJUK	1
1235-6716	SJÄLVEXP. GUMMIRULLAR	51X25/6MM	HÅRD	1
1235-7926	SJÄLVEXP. GUMMIRULLAR	51X25/6MM	MJUK	1
1235-1346	SJÄLVEXP. GUMMIRULLAR	90X100X19MM	EXP.	1
1235-1360	SJÄLVEXP. GUMMIRULLAR	90X100X19MM	PUMP UP	1
1235-8195	SJÄLVEXP. GUMMIRULLAR 5/8 UNC	125X90MM	PUMP UP	1



## SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.  
(Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.



## KONTAKT

### Rekommendationer och teknisk support:

slip@beijerind.se  
040-35 83 92

### Order, offert och kundsupport:

order@beijerind.se  
040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpackningsstorlek i katalogen.

### Följ oss på LinkedIn



Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.



